

klinični jermen

PU75A orange glatt, Napenjalni element Glasfaser, verschweißbar



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščas		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
			m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok		Prekrivanje	
									kg	lbs	kg	lbs
FBZKP75A13GL	13x8 (A)	10	50	164	110	4,4	97		19,3	42,6		
FBZKP75A17GL	17x11 (B)	18	50	164	140	5,5	172		34,4	75,9		
FBZKP75A22GL	22x14 (C)	29	50	164	180	7,1	204		40,9	90,1		

pribl. 80° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok n/a

Prekrivanje n/a

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,7približni koeficienti
trenja μ PE 0,4Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,35

Lastnosti



mit Zugträger

für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026