

klinični jermen

PU90A weiß glatt, Napenjalni element Polyester



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščas		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
			m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBZKP90A08P	8x5 (M)	4	100	328	65	2,6	72	176	14,4	31,8	35,2	77,5
FBZKP90A10P	10x6 (Z)	6	50	164	85	3,3	110	245	22,0	48,4	48,9	107,8
FBZKP90A13P	13x8 (A)	10	50	164	110	4,3	189	292	37,7	83,1	58,4	128,6
FBZKP90A17P	17x11 (B)	18	50	164	150	5,9	335	737	67,1	147,9	147,4	324,9
FBZKP90A22P	22x14 (C)	29	50	164	210	8,3	559	1120	111,9	246,6	224,0	493,8

pribl. 92° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 2 %

Prekrivanje 3 %

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,5približni koeficienti
trenja μ PE 0,3Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,25

Lastnosti



mit Zugträger

für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026